

Balgsauggreifer (rund)

FSG 3 SI-55 M3-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03713

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03713>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten) > FSG 3 SI-55 M3-AG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 3

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig


Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: M3-AG

Faltenanzahl: 2,5

Vakuumanschluss: M3-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	1,80 mm
dn	1 mm
Dmax(S)	4 mm
Ds	3 mm
G1	M3-AG
H	8,70 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (Hub)	1,10 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Baugröße	3
Faltenanzahl	2,50
Anschluss	M3-AG
Werkstückradius min. (konvex)	4 mm
Volumen	0,02 cm ³

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

FSG 3 SI-55 M3-AG

Art-Nr.:10.01.06.03713

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03713>

Saugkraft	0,15 N
Abreißkraft	0,40 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	2 mm
Gewicht	0,30 g
Produktfamilie	FSG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40%

Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SA-NIP N055 M3-AG DN100

Art-Nr.:10.01.01.00313

Gewinde G1: M3-AG

Einbaulänge: 2 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



FG 3 SI-55 N055

Art-Nr.:10.01.06.03705

Baugröße: 3

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Faltenanzahl: 2,5