

Balgsauger (rund)

FG 85 VU1-72 N015 ON

Art-Nr.: 10.01.06.00209

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00209>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FG 85 VU1-72 N015 ON

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 85

Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D1	85 mm
Dk	25 mm
Dmax(S)	90 mm
Ds	80,20 mm
d	12 mm
d1	25 mm
d2	51 mm
H	85 mm
H2	20 mm
H3	27 mm
Z (Hub)	45,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	85
Saugkraft	120 N
Materialhärte [Shore A]	72 Shore A
Abreißkraft	250 N
Volumen	201,58 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	60 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FG 85 VU1-72 N015 ON

Art-Nr.: 10.01.06.00209

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00209>

Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Gewicht	130 g
Faltenanzahl	2,50
Nippelfamilie	N 015
Produktfamilie	FG

Zubehör



SA-NIP N015 G1/4-AG DN600

Art-Nr.: 10.01.06.00185

Gewinde G1: G1/4"-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Außendurchmesser D: 18 mm

Schlüsselweite SW2: 6 mm



SA-NIP N015 G1/4-IG DN600

Art-Nr.: 10.01.06.00182

Gewinde G1: G1/4"-IG

Einbaulänge: 15 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Außendurchmesser D: 18 mm

Schlüsselweite SW2: 6 mm