

Balgsauger (rechteckig)

FGB-R 52x25 NBR-50

Art-Nr.: 10.01.06.01115

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01115>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > FGB-R 52x25 NBR-50

Balgsauger (rechteckig)




Abmessung (LxB): 52 x 25

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 50 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
b2	10 mm
B1	25 mm
B3	13 mm
Bmax(S)	27,50 mm
Bs	25 mm
H	26 mm
L2	37 mm
L1	52 mm
L3	40 mm
Lmax(S)	54,50 mm
Ls	52 mm
Z (Hub)	15 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3 Die Angabe des Hubes bezieht sich auf den Einsatz mit Stützrahmen in jeder Falte

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	20 N
Volumen	16 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	10 mm
Abmessung (LxB)	52 x 25

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rechteckig)

FGB-R 52x25 NBR-50

Art-Nr.: 10.01.06.01115

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01115>

Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	50 Shore A
Gewicht	8 g
Produktfamilie	FGB-R