

Reibring

REIB-RING SGM 40 HT2-65

Art-Nr.: 10.01.17.00411

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00411>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Magnetgreifer > REIB-RING SGM 40 HT2-65

Reibring




Verwendung Konstruktion: Magnetgreifer

Baugröße: 40

Außendurchmesser D: 40 mm

Innendurchmesser d: 32 mm

Konstruktionsdaten



Attribut

Wert

D

40 mm

L

10,70 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	40
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT2
Einsatztemperatur max	200 °C
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	3,50 g

Material HT2: Einsatztemperatur max. kurzfristig bis +250 °C

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de