

Balgsauggreifer (rund)

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

Art-Nr.: 10.01.06.02672

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02672>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > Balgsauggreifer mit Dichtring > FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke



Baugröße: 150


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Nippelwerkstoff: Stahl

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	93 mm
d3	69,40 mm
D1	155 mm
Dmax(S)	160 mm
Ds	115 mm
G1	G1/2"-IG
H	51 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Hub)	35,70 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	370 N
Abreißkraft	500 N
Volumen	443,16 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	250 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm
Baugröße	150
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

Art-Nr...:10.01.06.02672

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02672>

Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	415 g
Produktfamilie	FSGPL
