

Balgsauger (rund)

FGA 6 NBR-55 N004

Art-Nr.: 10.01.06.02981

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02981>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FGA 6 NBR-55 N004

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen




Baugröße: 6

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	3,70 mm
d1	5,80 mm
d2	3 mm
D1	7,50 mm
Dk	7,20 mm
Dmax(S)	8 mm
Ds	5,70 mm
H	9 mm
H2	2 mm
H3	3,20 mm
Z (Hub)	2 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	1,50
Saugkraft	0,40 N
Baugröße	6
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Gewicht	0,20 g
Werkstückradius min. (konvex)	2 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FGA 6 NBR-55 N004

Art-Nr.: 10.01.06.02981

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02981>

Produktfamilie

FGA

Zubehör



SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03528

Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 17 mm

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03520

Gewinde G1: G1/8"-IG

Länge L1: 20 mm

Einbaulänge: 16 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N004 M5-AG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03526

Gewinde G1: M5-AG

Länge L1: 13,5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FGA 6 NBR-55 N004

Art-Nr...:10.01.06.02981

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02981>



SA-NIP N004 M5-IG DN200

Art-Nr...:10.01.01.03518

Gewinde G1: M5-IG

Länge L1: 14 mm

Einbaulänge: 10 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SPI 6 PEEK

Art-Nr...:10.01.06.03279

Baugröße: 6

Normteilewerkstoff: Polyetheretherketon