


Grundejektor für universellen Einsatz



- Düsendurchmesser: 2 mm
- Bauform Ejektoren: Für hohen Unterdruck
- Saugvermögen (max): 124 l/min
- Luftverbrauch Saugen: 186 l/min

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	26 mm
D	20 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G1/4"-IG
G3	G3/8"-IG
H	38 mm
L	90 mm
SW1	17 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	2 mm
Evakuierungsgrad	85 %
Saugvermögen (max)	124 l/min
Saugvermögen (max)	7,40 m³/h
Saugvermögen max.	4,38 cfm
Luftverbrauch Saugen	186 l/min
Luftverbrauch Saugen	11,20 m³/h
Luftverbrauch Saugen	6,57 cfm
Druckbereich (Betriebsdruck)	3,0 ... 6,0 bar

Grundejektor

SEG 20 HS

Art-Nr...:10.02.01.00256

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00256>

Druckbereich (Betriebsdruck)	43,5 ... 87,0
Opt. Betriebsdruck	5 bar
Opt. Druck	72,50 psi
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite	4 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite	9 mm
Einsatztemperatur	-10 ... 80 °C
Gewicht	118 g
Produktfamilie	SEG

Hinweis: Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge

Zubehör



VFT G1/4-IG 100

Art-Nr...:10.07.01.00120

Anschluss: G1/4"-IG

Bauform: kurzer Filtereinsatz

Nenndurchfluss: 140 l/min

Nenndurchfluss: 8,4 m³/h

Filterfeinheit: 100 µm