

Balgsauggreifer (rund)

SPB4f 40 SI-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03547

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03547>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB4f (4,5 Falten) > SPB4f 40 SI-55 G1/8-IG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Gewinde G1: G1/8"-IG

Faltenanzahl: 4,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	15,30 mm
dn	8,60 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	39,70 mm
G1	G1/8"-IG
H	69,50 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	18 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft bei -200 mbar	6,80 N
Saugkraft bei -400 mbar	13,60 N
Saugkraft	20,40 N
Abreißkraft	23,80 N
Volumen	15,12 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9 mm
Faltenanzahl	4,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SPB4f 40 SI-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03547

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03547>

Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	35,50 g
Produktfamilie	SPB4f

Zubehör



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Art-Nr.: 10.07.01.00320

Außendurchmesser D: 17 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00002

Spannbereich: 16,0 ... 27,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SPB4f 40 SI-55 G1/8"-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03547

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03547>



SC 080 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03270

Anbindungstyp: 080

Vakuumanschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 32 mm

Einbaulänge: 17,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 8,6 mm



SPB4f 40 SI-55 SC080

Art-Nr.: 10.01.06.03265

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenzahl: 4,5