

Balgsauger (rund)

SPB2f 40 SI-55 SC080

Art-Nr.: 10.01.06.03559

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03559>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > SPB2f 40 SI-55 SC080

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 40


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	16 mm
d1	19,60 mm
d2	15,30 mm
D1	31,60 mm
Dk	24,40 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	39,70 mm
H	37 mm
H2	13 mm
H3	14,40 mm
Z (Hub)	7 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft bei -200 mbar	6,80 N
Saugkraft bei -400 mbar	13,60 N
Saugkraft	20,40 N
Volumen	12,89 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9 mm
Baugröße	40

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

SPB2f 40 SI-55 SC080

Art-Nr.: 10.01.06.03559

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03559>

Nippelfamilie	SC 080
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	8,30 g
Produktfamilie	SPB2f

Zubehör



SC 080 NPT1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03662

Anbindungstyp: 080

Vakuumschluss: NPT1/4-AG

Länge L1: 32,2 mm

Einbaulänge: 7,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 8 mm



SC 080 NPT1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03663

Anbindungstyp: 080

Vakuumschluss: NPT1/4-IG

Länge L1: 32 mm

Einbaulänge: 17,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 10,3 mm

Balgsauger (rund)

SPB2f 40 SI-55 SC080

Art-Nr...:10.01.06.03559

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03559>



SC 080 NPT3/8-AG

Art-Nr...:10.01.06.03664

Anbindungstyp: 080

Vakuumanschluss: NPT3/8-AG

Länge L1: 32,4 mm

Einbaulänge: 7,5 mm

Nenndurchmesser dn: 10,3 mm



SC 080 NPT3/8-IG

Art-Nr...:10.01.06.03665

Anbindungstyp: 080

Vakuumanschluss: NPT3/8-IG

Länge L1: 32 mm

Einbaulänge: 17,5 mm

Nenndurchmesser dn: 10,3 mm



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Art-Nr...:10.07.01.00320

Außendurchmesser D: 17 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 103 µm