

Ejektormodul

SEP HF 3 13 22

Art-Nr.: 10.02.01.01348

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01348>


Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Ejektormodule > Ejektormodule ecoPump SEP > SEP HF 3 13 22

Mehrstufigendüse in kompakter Bauform



Bauform Ejektoren: High Flow
Anzahl Stufen: 3
Düsengröße: 1,3 mm
Bohrungsdurchmesser: 22 mm
Evakuierungsgrad: 61 %
Druckbereich (Betriebsdruck): 2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck: 4 bar
Saugvermögen (max): 297,6 l/min
Luftverbrauch Saugen: 74 l/min

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D1	10,80 mm
D2	21,80 mm
L1	8 mm
L2	103 mm
L3	146 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	22,80 g
Einsatztemperatur	0 ... 60 °C
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite	6 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite	12 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)	2,0 ... 6,0 bar
Druckbereich (Betriebsdruck)	29,0 ... 87,0
Opt. Betriebsdruck	4 bar
Opt. Druck	58 psi

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ejektormodul

SEP HF 3 13 22

Art-Nr.: 10.02.01.01348

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01348>

Schallpegel frei	81 dB(A)
Schallpegel angesaugt	73 dB(A)
Saugvermögen (max)	18,31 m³/h
Saugvermögen (max)	297,60 l/min
Saugvermögen max.	10,51 cfm
Luftverbrauch Saugen	4,55 m³/h
Luftverbrauch Saugen	74 l/min
Luftverbrauch Saugen	2,61 cfm
Evakuierungsgrad	61 %
Anzahl Stufen	3
Düsengröße	1,30 mm
Bohrungsdurchmesser	22 mm
Bauform Ejektoren	High Flow
Produktfamilie	SEP

Zubehör



SHC 3 22

Art-Nr.: 10.02.01.01514

Anzahl Stufen: 3

Bohrungsdurchmesser: 22 mm

Außendurchmesser D: 20 mm

Länge L: 73 mm

Gewinde G1: M27x1.5-AG



SD 29x70 SHC 22

Art-Nr.: 10.02.01.01517

Außendurchmesser D: 29 mm

Länge L: 70 mm

Verwendung Konstruktion: Schmalz Holder Cap

Baugröße: 22

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ejektormodul

SEP HF 3 13 22

Art-Nr.: 10.02.01.01348

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01348>



SFE 22 AL

Art-Nr.: 10.02.01.01421

Bohrungsdurchmesser: 22 mm

Breite B: 35 mm

Höhe H: 44 mm

Länge L: 87,5 mm

Gewinde G1: G1/4"-IG

Gewinde G2: G3/8"-IG

Druckluftanschluss: G1/4"-IG

Saugeranschluss: G3/8"-IG

Vakuumananschluss: G1/4"-IG



SFE 22 POM

Art-Nr.: 10.02.01.01767

Bohrungsdurchmesser: 22 mm

Breite B: 31,5 mm

Höhe H: 45 mm

Länge L: 80 mm

Gewinde G1: G1/4"-IG

Gewinde G2: G3/8"-IG

Druckluftanschluss: G1/4"-IG

Saugeranschluss: G3/8"-IG



BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

Art-Nr.: 10.08.03.00315

Breite B: 50 mm

Höhe H: 40 mm

Länge L: 41 mm

Verwendung Konstruktion: Schmalz Fixation Element

Baugröße: 22

Ejektormodul

SEP HF 3 13 22

Art-Nr.: 10.02.01.01348

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01348>



SET SFE 22

Art-Nr.: 10.02.01.01577

Breite B: 20 mm

Höhe H: 20 mm

Länge L: 27 mm

Verwendung Konstruktion: Schmalz Fixation Element

Baugröße: 22

Gewinde G1: G1/4"-AG

Gewinde G2: M8-AG



SEV G1/8-IG G1/4-AG

Art-Nr.: 10.02.01.01471


Außendurchmesser D: 19 mm

Länge L: 37 mm

Gewinde G1: G1/8"-IG

Gewinde G2: G1/4"-AG

Ersatzteile



ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

Art-Nr.: 10.02.01.01450

Verwendung Konstruktion: Ejektormodul

Baugröße: 22

enthält: 6x Rückschlagklappe