

Förderejektor

SEC-100 A2

Art-Nr.: 10.02.01.01691

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01691>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Förderejektoren > Förderejektoren SEC > SEC-100 A2


Förderejektor für besonders poröse Teile



Saugvermögen (max): 36,6 m³/h

Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	37 mm
D1	19 mm
D2	19 mm
G2	G1/8"-IG
G3	M4-IG
L	21 mm
L1	70 mm
LG3	8 mm
X1	29 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Max. Vakuum	-170 mbar
Saugvermögen (max)	610 l/min
Saugvermögen (max)	36,60 m ³ /h
Luftverbrauch Saugen	190 l/min
Luftverbrauch Saugen	11,10 m ³ /h
Druckbereich (Betriebsdruck)	2,0 ... 6,0 bar
Einsatztemperatur	-20 ... 80 °C
Normteilewerkstoff	Aust. Edelstahl
Gewicht	0,21 kg

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Förderejektor

SEC-100 A2

Art-Nr.: 10.02.01.01691

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01691>

Max. Vakuum	-5,02 inHg
Saugvermögen max.	21,54 cfm
Luftverbrauch Saugen	6,71 cfm
Druckbereich (Betriebsdruck)	29,0 ... 87,0
Produktfamilie	SEC

Hinweis: Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck (4,5 bar)