

# Blocksauger

VCBL-GLx81.5 120


Art-Nr.:10.01.18.00233

<https://www.schmalz.com/10.01.18.00233>



Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Glasbearbeitung > Glatttisch-Systeme für die Glasbearbeitung > Blocksauger VCBL-GL > VCBL-GLx81.5 120

## Blocksauger mit Schlauchanschluss für den Einsatz auf Glatttischen zur Glasbearbeitung



Abmessung (LxB): Durchmesser 120 mm


Höhe H: 81,5 mm

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 6 mm

Dichtmaterial: Hochtemp. Material HT1

Material Werkstückauflage: ED

## Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| B1       | 24 mm    |
| d        | 8 mm     |
| D        | 120 mm   |
| Dmax(S)  | 128 mm   |
| Ds       | 120 mm   |
| H        | 81,50 mm |
| H1       | 88 mm    |
| H2       | 22,50 mm |
| H3       | 27,50 mm |

## Technische Daten

| Attribut | Wert    |
|----------|---------|
| Gewicht  | 0,80 kg |

## Zubehör

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Blocksauger

VCBL-GLx81.5 120

Art-Nr.:10.01.18.00233

<https://www.schmalz.com/10.01.18.00233>



### VSL 8-6 PU MI-TR

Art-Nr.:10.07.09.00003

Außendurchmesser D: 8 mm

Innendurchmesser d: 6 mm

Länge max.: 500 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 45 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -35 ... 60 °C



### ZUB VCBL-GL

Art-Nr.:10.01.18.00493

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-GL



### ZUB VCBL-GL

Art-Nr.:10.01.18.00492

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-GL

## Ersatzteile

### Schmalz kontaktieren


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Blocksauger

VCBL-GLx81.5 120

Art-Nr...:10.01.18.00233

<https://www.schmalz.com/10.01.18.00233>



### DR 120/88.5x16.5 HT1-60

Art-Nr...:10.01.18.00249

Außendurchmesser D: 120 mm

Innendurchmesser d: 88,5 mm

Länge L: 16,5 mm

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A