

## Vakuum-/Druckschalter in Würfelform

VS-P10-W-D PNP K 3C-D

Art-Nr...:10.06.02.00680

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00680>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Schalter und Systemüberwachung > Elektronische Vakuum- und Druckschalter > Vakuum- und Druckschalter VS-V/P-W-D-K-3C-D > VS-P10-W-D PNP K 3C-D

### Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen



Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar

Bauform: Würfel, digitale Anzeige

Bauart Vakuumschalter: PNP schaltend


Elektrischer Anschluss: Kabel

Ein- und Ausgänge: 2 digital

Anzeige: Display 3-farbig / 2-zeilig

Schutzart IP: IP 40

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	30 mm
G1	G1/8"-AG
G2	M5-IG
G4	M3-IG
H	21,30 mm
H1	36,30 mm
L	30 mm
LG1	9 mm
LG2	10 mm
LG4	4,50 mm
Lk	2000 mm
X1	20 mm
Y1	20 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Messmedium	Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft
Messbereich	0,0 ... 10,0 bar
Max. Überdrucksicherheit	15 bar
Hysterese	Einstellbar: 0 bis 100% vom Einstellwert oder Komparatormodus

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Vakuum-/Druckschalter in Würfelform

VS-P10-W-D PNP K 3C-D

Art-Nr...:10.06.02.00680

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00680>

Ein- und Ausgänge	2 digital
Schaltvermögen max.	100 mA
Elektrischer Anschluss	Kabel
Spannung	12-24V DC
Stromaufnahme	30 mA
Schutzart IP	IP 40
Einsatztemperatur	0 ... 50 °C
Gewicht	73 g
Produktfamilie	VS-V-W-D-K

### Zubehör



#### BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5

Art-Nr...:10.06.02.00685

Breite B: 20 mm

Höhe H: 43,5 mm

Länge L: 29,5 mm

Wandstärke s: 1,5 mm



#### BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5

Art-Nr...:10.06.02.00686

Breite B: 30 mm

Höhe H: 43,5 mm

Länge L: 29,5 mm

Wandstärke s: 1,5 mm

## Vakuum-/Druckschalter in Würfelform

VS-P10-W-D PNP K 3C-D

Art-Nr...:10.06.02.00680

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00680>



**EINB-RAx8.5x30 VS**

Art-Nr...:10.06.02.00427

Breite B: 8,5 mm

Höhe H: 30 mm

Verwendung Konstruktion: Vakuum-Schalter