

Förderejektor

SEC-200

Art-Nr.: 10.02.01.00079

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00079>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Förderejektoren > Förderejektoren SEC > SEC-200


Förderejektor für besonders poröse Teile



Düsengröße: 20 mm

Saugvermögen (max): 82,5 m³/h

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	50 mm
D1	38 mm
D2	32 mm
G2	G1/4"-IG
G3	M4-IG
L	30 mm
L1	90 mm
LG3	12 mm
X1	42 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Max. Vakuum	-60 mbar
Saugvermögen (max)	1370 l/min
Saugvermögen (max)	82,50 m³/h
Luftverbrauch Saugen	290 l/min
Luftverbrauch Saugen	17,40 m³/h
Druckbereich (Betriebsdruck)	2,0 ... 6,0 bar
Einsatztemperatur	-20 ... 80 °C
Gewicht	0,18 kg
Max. Vakuum	-1,77 inHg

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Förderejektor

SEC-200

Art-Nr.:10.02.01.00079

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00079>

Saugvermögen max.	48,38 cfm
Luftverbrauch Saugen	10,24 cfm
Druckbereich (Betriebsdruck)	29,0 ... 87,0
Produktfamilie	SEC

Hinweis: Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck (4,5 bar)