

Kompaktejektor

SEM-C 50 SDA NO AS

Art-Nr.:10.02.02.02966

<https://www.schmalz.com/10.02.02.02966>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Kompaktejektoren > Kompaktejektoren SEM-C > SEM-C 50 SDA NO AS

Mehrstuforejektor (regelbar) mit höchstem Saugvermögen



Baugröße: 50
Zusatzfunktion Ejektor: Schalldämpfer axial
Saugvermögen (max): 554 l/min
Luftverbrauch Saugen: 190 l/min
Max. Vakuum: -850 mbar
Steuerung Ventil: Stromlos offen
Bauform Kompaktejektoren: Mit Ablasssystem

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	94,50 mm
B1	210 mm
d	5,50 mm
D1	50 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G3/4"-IG
G3	G3/4"-IG
H	80 mm
L	219,50 mm
L1	339,50 mm
L2	10,50 mm
X1	183 mm
Y1	55 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugvermögen (max)	554 l/min
Evakuierungsgrad	86 %
Luftverbrauch Saugen	190 l/min
Steuerung Ventil	Stromlos offen

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Kompaktejektor

SEM-C 50 SDA NO AS


Art-Nr.:10.02.02.02966

<https://www.schmalz.com/10.02.02.02966>

Gewicht	1,92 kg
Einsatztemperatur	0 ... 50 °C
Baugröße	50
Produktfamilie	SEM-C

Hinweis: Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge

Zubehör



ASK B-Form-C 5000 K-3P

Art-Nr.:21.04.06.00084

Elektrischer Anschluss: Buchse Ventil Form C

Kabellänge: 5.000 mm

Material Schlauch: PVC-Kabel

Ersatzteile



SD G3/4-AG 50x120 SEM

Art-Nr.:10.02.01.00312

Gewinde G1: G3/4"-AG

Außendurchmesser D: 50 mm

Länge L: 120 mm

Verwendung Konstruktion: Mehrstufenejektoren