

Steckverschraubung-Winkel

STV-WF G1/4-AG 8

Art-Nr.: 10.08.02.00171

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00171>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > STV-WF G1/4-AG 8

Steckverschraubung in schwenk- und feststellbarer Ausführung



Gewinde G1: G1/4"-AG


Schlauchaußendurchmesser: 8 mm

Normteilewerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -10 ... 70 °C

Länge L: 25,6 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8 mm
G1	G1/4"-AG
dn	7,20 mm
D1	14,50 mm
H	9,80 mm
H1	23,90 mm
L	25,60 mm
L1	35,50 mm
LG1	6,70 mm
SW1	17 mm
SW3	20 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 8 d = 6
Aufbau Schlauchtyp	8-6
Normteilewerkstoff	Messing vernickelt
Druckbereich (Betriebsdruck)	-0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur	-10 ... 70 °C
Gewicht	60 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Steckverschraubung-Winkel

STV-WF G1/4-AG 8


Art-Nr.:10.08.02.00171

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00171>

Produktfamilie

STV

Zubehör



VSL 8-6 PE BL

Art-Nr.:10.07.09.00015

Außendurchmesser D: 8 mm

Innendurchmesser d: 6 mm

Länge max.: 100 m

Material Schlauch: PE

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

Art-Nr.:10.07.09.00003

Außendurchmesser D: 8 mm

Innendurchmesser d: 6 mm

Länge max.: 500 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 45 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -35 ... 60 °C

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de