

Schlauchtülle

ST G1/4-AG 6 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00156

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00156>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Zubehör für Verschraubungen > ST G1/4-AG 6 MS-V

Schlauchtülle



Gewinde G1: G1/4"-AG

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 6 mm


Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt

Länge L: 5 mm

Nennndurchmesser dn: 4,5 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	4,50 mm
D	5,50 mm
G1	G1/4"-AG
L	5 mm
L1	42 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Normteilewerkstoff	Messing
Gewicht	21 g

Zubehör

Schmalz kontaktieren


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schlauchtülle

ST G1/4-AG 6 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00156

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00156>



VSL 6-4 PE BL

Art-Nr.: 10.07.09.00014

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 100 m

Material Schlauch: PE

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00157

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: Polytetrafluorethylen

Verlegeradius min.: 35 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -190 ... 260 °C



VSL 6-4 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00002

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 500 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 35 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -20 ... 90 °C

Schmalz kontaktieren


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schlauchtülle

ST G1/4-AG 6 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00156

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00156>



VSL 8-6 PE BL

Art-Nr.: 10.07.09.00015

Außendurchmesser D: 8 mm

Innendurchmesser d: 6 mm

Länge max.: 100 m

Material Schlauch: PE

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00003

Außendurchmesser D: 8 mm

Innendurchmesser d: 6 mm

Länge max.: 500 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 45 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -35 ... 60 °C