

# Kompaktejektor

SCPSb 15 S02 NO

Art-Nr.:10.02.02.04133

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04133>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Kompaktejektoren > Kompaktejektoren SCPSb > SCPSb 15 S02 NO

## Kompaktejektor mit integrierter Ventilfunktionalität in schmaler Bauform



- Düsengröße: 15
- Anschluss: Schlauch D6(1)-D8(2)
- Saugvermögen (max): 65,5 l/min
- Luftverbrauch Saugen: 98,5 l/min
- Max. Vakuum: -850 mbar
- Steuerung Ventil: Stromlos offen

## Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert      |
|----------|-----------|
| B        | 18 mm     |
| B1       | 18,60 mm  |
| d        | 4,40 mm   |
| d1       | 6 mm      |
| d2       | 8 mm      |
| d3       | 2,60 mm   |
| H        | 77,50 mm  |
| H1       | 97 mm     |
| H2       | 40,80 mm  |
| H3       | 47,50 mm  |
| H4       | 16,50 mm  |
| H5       | 5,50 mm   |
| L        | 86,20 mm  |
| L1       | 102,50 mm |
| L2       | 81,40 mm  |
| L3       | 22 mm     |
| L4       | 29,50 mm  |
| X1       | 36,90 mm  |
| Y1       | 12 mm     |
| Y2       | 12 mm     |

## Kompaktejektor

SCPSb 15 S02 NO

Art-Nr.:10.02.02.04133

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04133>

### Technische Daten

| Attribut                     | Wert                |
|------------------------------|---------------------|
| Düsengröße                   | 15                  |
| Evakuierungsgrad             | 85 %                |
| Saugvermögen (max)           | 65,50 l/min         |
| Saugvermögen (max)           | 4,03 m³/h           |
| Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar     |
| Opt. Betriebsdruck           | 4,50 bar            |
| Schutzart IP                 | IP 40 (mit Stecker) |
| Gewicht                      | 0,17 kg             |
| Steuerung Ventil             | Stromlos offen      |
| Produktfamilie               | SCPSb               |

### Zubehör



#### ABL-SET SCPS einstufig

Art-Nr.:10.02.02.04216

Verwendung Konstruktion: Kompaktejektoren SCPS/SCPSi

Baugröße: einstufig

Länge L: 14 mm

Breite B: 18 mm

Gewicht: 16,2 g



#### ASK B-MIC10 3000 K-2P

Art-Nr.:21.04.06.00086

Material Schlauch: PUR-Kabel

Elektrischer Anschluss: Buchse Vent Micro10mm

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Kompaktejektor

SCPSb 15 S02 NO

Art-Nr...:10.02.02.04133

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04133>



### HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

Art-Nr...:10.02.02.04149

Länge L: 75 mm

Breite B: 18 mm

Höhe H: 9 mm

Verwendung Konstruktion: Kompaktejektoren SCPS/SCPSi



### SET SCPS

Art-Nr...:10.02.02.04343

Länge L: 113 mm

Breite B: 70 mm

Höhe H: 73 mm

Verwendung Konstruktion: Kompaktejektoren SCPS/SCPSi



### UMR-SET SCPSb

Art-Nr...:10.02.02.04848

Verwendung Konstruktion: Kompaktejektoren SCPSb

## Kompaktejektor

SCPSb 15 S02 NO

Art-Nr.: 10.02.02.04133

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04133>



### VFI CN6/4 50

Art-Nr.: 10.07.01.00241

Anschluss: Schlauch 6/4 Überw.mutter

Filterfeinheit: 50 µm



### VFI CN8/6 50

Art-Nr.: 10.07.01.00245

Anschluss: Schlauch 8/6 Überw.mutter

Filterfeinheit: 50 µm



### VFI 6/4 50

Art-Nr.: 10.07.01.00328

Anschluss: Schlauch 6/4

Filterfeinheit: 50 µm

## Kompaktejektor

SCPSb 15 S02 NO

Art-Nr.: 10.02.02.04133

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04133>



### VFT G1/4-IG 80

Art-Nr.: 10.07.01.00119

Anschluss: G1/4"-IG

Bauform: kurzer Filtereinsatz

Nenndurchfluss: 110 l/min

Nenndurchfluss: 6,6 m<sup>3</sup>/h

Filterfeinheit: 80 µm