Blocksauger

VCBL-GLx81.5 120

Art-Nr..:10.01.18.00233

https://www.schmalz.com/10.01.18.00233

Blocksauger mit Schlauchanschluss für den Einsatz auf Glatttischen zur Glasbearbeitung



- Abmessung (LxB): Durchmesser 120 mm
- Höhe H: 81,5 mm
- Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 6 mm
- Dichtmaterial: Hochtemp. Material HT1
- Material Werkstückauflage: ED

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B1	24 mm
d	8 mm
D	120 mm
Dmax(S)	128 mm
Ds	120 mm
H	81,50 mm
H1	88 mm
H2	22,50 mm
H3	27,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,80 kg

Zubehör

Blocksauger

VCBL-GLx81.5 120

Art-Nr..:10.01.18.00233

https://www.schmalz.com/10.01.18.00233

VSL 8-6 PU MI-TR

Art-Nr..:10.07.09.00003

Außendurchmesser D: 8 mm
Innendurchmesser d: 6 mm
Länge max.: 500 m
Material Schlauch: PU
Verlegeradius min.: 45 mm
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur: -35 ... 60 °C

ZUB VCBL-GL

Art-Nr..:10.01.18.00493

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-GL

ZUB VCBL-GL

Art-Nr..:10.01.18.00492

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-GL

Ersatzteile

Blocksauger

VCBL-GLx81.5 120

Art-Nr..:10.01.18.00233

https://www.schmalz.com/10.01.18.00233



DR 120/88.5x16.5 HT1-60

Art-Nr..:10.01.18.00249

Außendurchmesser D: 120 mm
Innendurchmesser d: 88,5 mm
Länge L: 16,5 mm
Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A