

Multi-Base

VC-M-BV 265x170x209

Art-Nr.: 10.01.12.02050

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02050>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für manuelle Bearbeitung > Multi-Clamp System VC-M / VC-M-V > VC-M-BV 265x170x209

Dreh-Schwenkvorrichtung Multi-Base



Länge L: 265 mm

Breite B: 170 mm

Höhe H: 209 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	170 mm
H	209 mm
L	265 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	7,34 kg

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Base

VC-M-BV 265x170x209

Art-Nr.:10.01.12.02050

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02050>



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

Art-Nr.:10.01.12.02056



FU 5 3/2 -

Art-Nr.:10.01.12.02055

Nennweite: 5 mm

Gewinde G1: G1/4"-IG



REIB-INS 8.1x18 VC-M

Art-Nr.:10.01.12.02000

Verwendung Konstruktion: Multi-Clamp

Multi-Base

VC-M-BV 265x170x209

Art-Nr.: 10.01.12.02050

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02050>



VC-M-PU 4 110V-AC

Art-Nr.: 10.01.12.02051

Stromtyp: Wechselst. 110V

Max. Vakuum: -850 mbar

Nennweite: 9 mm



VC-M-PU 4 230V-AC

Art-Nr.: 10.01.12.02040

Stromtyp: Wechselst. 230V

Max. Vakuum: -850 mbar

Nennweite: 9 mm



VC-M-SPV 160x160x30

Art-Nr.: 10.01.12.01853

Länge L: 160 mm

Breite B: 160 mm

Höhe H: 30 mm


Saugvermögen: 3 m³/h

Multi-Base

VC-M-BV 265x170x209

Art-Nr...:10.01.12.02050

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02050>



VC-M-SPV 200x55

Art-Nr...:10.01.12.02009

Länge L: 200 mm

Breite B: 55 mm



VC-M-SPV 210

Art-Nr...:10.01.12.02008

Außendurchmesser D: 210 mm



VC-M-SPV 300x100

Art-Nr...:10.01.12.02053

Länge L: 300 mm


Breite B: 100 mm

Multi-Base

VC-M-BV 265x170x209

Art-Nr...:10.01.12.02050

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02050>



ZUB VC-M-V

Art-Nr...:10.01.12.02054

Verwendung Konstruktion: Multi-Clamp