

Vakuumpumpe

EVE-TR 10 AC

Art-Nr.: 10.03.01.00138

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00138>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Pumpen > Trockenläufer Vakuum-Pumpen
EVE-TR > EVE-TR 10 AC

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm



Stromtyp: Wechselstrom

Schallpegel bei 50 Hz: 60 dB(A)

Spannung bei 50 Hz: 230V

Spannung bei 60 Hz: 230V

Saugvermögen (50 Hz): 10 m³/h

Saugvermögen bei 60 Hz: 12 m³/h

Vakuum (50Hz): -850 mbar


Nennleistung bei 50 Hz: 0,37 kW

Nennleistung bei 60 Hz: 0,44 kW

Zulassung: UL/CSA

Gewicht: 16 kg

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	206 mm
B2	60 mm
d	7 mm
G3	G1/2"-IG
H	189 mm
L	429 mm
L2	106 mm
X1	160 mm
Y1	112 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugvermögen (50 Hz)	10 m ³ /h
Saugvermögen bei 60 Hz	12 m ³ /h
Spannung bei 50 Hz	230V
Spannung bei 60 Hz	
Nennleistung bei 50 Hz	0,37 kW
Nennleistung bei 60 Hz	0,44 kW

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vakuumpumpe

EVE-TR 10 AC

Art-Nr...:10.03.01.00138

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00138>

Stromtyp	AC
Stromtyp	Wechselstrom
Schallpegel bei 50 Hz	60 dB(A)
Gewicht	16 kg
Schutzart IP	IP 54
Produktfamilie	EVE-TR

Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet

Zubehör



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Art-Nr...:10.03.01.00136

Außendurchmesser D: 46 mm

Max. Vakuum: -950 mbar

Gewinde G1: G1"-AG

Länge L: 53,5 mm

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE

Baugröße: 10-40



MSS-K 2.5-4A

Art-Nr...:10.04.04.00120

Verwendung Konstruktion: PKZM0

Schutzart IP: IP 65


Messbereich: bar

Vakuumpumpe

EVE-TR 10 AC

Art-Nr...:10.03.01.00138

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00138>



VST EVE-TR-10

Art-Nr...:10.03.01.00132

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-TR

Baugröße: 10

enthält: Kohleschiebersatz

und: Filter



VOL 15

Art-Nr...:10.03.03.00113

Speichervolumen: 15 l

Höhe H: 180 mm

Zusatzfunktion Vakuumspeicher: Mano, Rückschl.ventil, Filter

Ersatzteile



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Art-Nr...:10.07.01.00017

Filterfeinheit: 3 µm

Außendurchmesser D: 65 mm

Länge L: 69,5 mm

Filtermaterial: Papier

Verwendung Konstruktion: Staubfilter STF

Baugröße: 3/4-IG

Vakuumpumpe

EVE-TR 10 AC

Art-Nr...:10.03.01.00138

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00138>



FILT-EINS 39x40 EVE-10B+C-TR10

Art-Nr...:10.03.01.00021

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE

Baugröße: 10B+C-TR10



VST EVE-TR-10

Art-Nr...:10.03.01.00132

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-TR

Baugröße: 10

enthält: Kohleschiebersatz

und: Filter