

Vakuumpumpe

EVE-TR 10 AC F

Art-Nr.: 10.03.01.00144

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00144>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Pumpen > Trockenläufer Vakuum-Pumpen
EVE-TR > EVE-TR 10 AC F

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm



Stromtyp: Wechselstrom

Schallpegel bei 50 Hz: 60 dB(A)

Spannung bei 50 Hz: 220-240V

Spannung bei 60 Hz: 220-240V

Saugvermögen (50 Hz): 10 m³/h

Saugvermögen bei 60 Hz: 12 m³/h

Vakuum (50Hz): -850 mbar

Nennleistung bei 50 Hz: 0,37 kW


Nennleistung bei 60 Hz: 0,44 kW

mit: Filter

Zulassung: UL/CSA

Gewicht: 17 kg

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	206 mm
B2	60 mm
d	7 mm
G2	G3/4"-IG
G3	G1/2"-IG
H	189 mm
H1	325 mm
H2	70 mm
L	429 mm
L2	106 mm
X1	160 mm
Y1	112 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugvermögen (50 Hz)	10 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz	12 m³/h
Spannung bei 50 Hz	220-240V
Spannung bei 60 Hz	

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vakuumpumpe

EVE-TR 10 AC F

Art-Nr.:10.03.01.00144

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00144>

Nennleistung bei 50 Hz	0,37 kW
Nennleistung bei 60 Hz	0,44 kW
Stromtyp	AC
Stromtyp	Wechselstrom
Schallpegel bei 50 Hz	60 dB(A)
Gewicht	17 kg
Schutzart IP	IP 54
Produktfamilie	EVE-TR

Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet

Zubehör



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Art-Nr.:10.03.01.00136

Außendurchmesser D: 46 mm

Max. Vakuum: -950 mbar

Gewinde G1: G1"-AG

Länge L: 53,5 mm

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE

Baugröße: 10-40



MSS-K 2.5-4A

Art-Nr.:10.04.04.00120

Verwendung Konstruktion: PKZM0

Schutzart IP: IP 65


Messbereich: bar

Vakuumpumpe

EVE-TR 10 AC F

Art-Nr.:10.03.01.00144

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00144>



VST EVE-TR-10

Art-Nr.:10.03.01.00132

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-TR

Baugröße: 10

enthält: Kohleschiebersatz

und: Filter

Ersatzteile



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Art-Nr.:10.07.01.00017

Filterfeinheit: 3 µm

Außendurchmesser D: 65 mm

Länge L: 69,5 mm

Filtermaterial: Papier

Verwendung Konstruktion: Staubfilter STF

Baugröße: 3/4-IG



FILT-EINS 39x40 EVE-10B+C-TR10

Art-Nr.:10.03.01.00021

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE

Baugröße: 10B+C-TR10

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de