

Vakuumpumpe

EVE-TR 16 AC3 F

Art-Nr.: 10.03.01.00145

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00145>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Pumpen > Trockenläufer Vakuum-Pumpen
EVE-TR > EVE-TR 16 AC3 F

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm



Stromtyp: Drehstrom

Schallpegel bei 50 Hz: 61 dB(A)

Spannung bei 50 Hz: D175-260V/Y300-450V

Spannung bei 60 Hz: 200-300V o. 350-520V

Saugvermögen (50 Hz): 16 m³/h

Saugvermögen bei 60 Hz: 19 m³/h

Vakuum (50Hz): -850 mbar

Nennleistung bei 50 Hz: 0,55 kW


Nennleistung bei 60 Hz: 0,7 kW

mit: Filter

Zulassung: UL/CSA

Gewicht: 23,4 kg

Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert |
|----------|----------|
| B | 231 mm |
| B2 | 66 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G3/4"-IG |
| G3 | G1/2"-IG |
| H | 205 mm |
| H1 | 345 mm |
| H2 | 70 mm |
| L | 452 mm |
| L2 | 73 mm |
| X1 | 202 mm |
| Y1 | 125 mm |

Technische Daten

| Attribut | Wert |
|------------------------|----------------------|
| Saugvermögen (50 Hz) | 16 m ³ /h |
| Saugvermögen bei 60 Hz | 19 m ³ /h |
| Spannung bei 50 Hz | D175-260V/Y300-450V |
| Spannung bei 60 Hz | |

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 |
customercenter@schmalz.de

Vakuumpumpe

EVE-TR 16 AC3 F

Art-Nr...:10.03.01.00145

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00145>

| | |
|------------------------|-----------|
| Nennleistung bei 50 Hz | 0,55 kW |
| Nennleistung bei 60 Hz | 0,70 kW |
| Stromtyp | AC3 |
| Stromtyp | Drehstrom |
| Schallpegel bei 50 Hz | 61 dB(A) |
| Gewicht | 23,40 kg |
| Schutzart IP | IP 54 |
| Produktfamilie | EVE-TR |

Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet

Zubehör



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Art-Nr...:10.03.01.00136

Außendurchmesser D: 46 mm

Max. Vakuum: -950 mbar

Gewinde G1: G1"-AG

Länge L: 53,5 mm

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE

Baugröße: 10-40



MSS-K 1.6-2.5A

Art-Nr...:10.04.04.00119

Verwendung Konstruktion: PKZM0

Schutzart IP: IP 65

Messbereich: bar

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vakuumpumpe

EVE-TR 16 AC3 F

Art-Nr...:10.03.01.00145

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00145>



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Art-Nr...:10.07.01.00017

Filterfeinheit: 3 µm

Außendurchmesser D: 65 mm

Länge L: 69,5 mm

Filtermaterial: Papier

Verwendung Konstruktion: Staubfilter STF

Baugröße: 3/4-IG



FILT-EINS EVE-16-25

Art-Nr...:10.03.01.00022

Baugröße: 16-25

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE



VST EVE-TR-16

Art-Nr...:10.03.01.00133

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-TR

Baugröße: 16

enthält: Kohleschiebersatz

und: Filter