

Elektromagnetventil

EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

Art-Nr.: 10.05.01.00049

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00049>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Elektromagnetventile > Elektromagnetventile EMVO > EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

Elektromagnetventil EMVO zur direkten Steuerung von Vakuum



Nennweite: 12 mm

Spannung DC: 24V - DC


Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil

Steuerung Ventil: Stromlos geschlossen

Anschlussgewinde: G1/2"-IG

Leistungsaufnahme DC: 31,9 W

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	6,50 mm
D	80 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/2"-IG
G3	G1/2"-IG
H	60 mm
H1	135,50 mm
L	122 mm
L2	32 mm
X1	24 mm
Y1	40 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	12 mm
Steuerung Ventil	Stromlos geschlossen
Nenndurchfluss	350 l/min
Nenndurchfluss	21 m³/h
Leistungsaufnahme DC	31,90 W
Spannung DC	24V - DC

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Elektromagnetventil

EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

Art-Nr.: 10.05.01.00049

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00049>

Gewicht	1,20 kg
Produktfamilie	EMVO

Zubehör



FAS 80x33.8 G1/2-AG

Art-Nr.: 10.05.01.00061

Außendurchmesser D: 80 mm

Länge L: 33,8 mm

Gewinde G1: G1/2"-AG