

Elektromagnetventil

EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC

Art-Nr.:10.05.02.00145

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00145>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Elektromagnetventile > Elektromagnetventile EMVP > EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC

Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert



Nennweite: 15 mm
Spannung DC: 230V - AC
Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil
Steuerung Ventil: Wahlweise NO/NC
Anschlussgewinde: G1/2"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck): bar
Nenndurchfluss: 20 m³/h
Gewicht: 0,39 kg

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	75 mm
B1	77,50 mm
B2	37,50 mm
d	6,50 mm
D	80 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/2"-IG
G3	G1/2"-IG
G4	G1/8"-IG
H	166,30 mm
H1	173,80 mm
H2	22,50 mm
L	75 mm
L1	111,50 mm
X1	63 mm
Y1	32,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	15 mm
Nenndurchfluss	20 m³/h

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Elektromagnetventil

EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC

Art-Nr...:10.05.02.00145

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00145>

Steuerung Ventil	Wahlweise NO/NC
Nenndurchfluss	333 l/min
Leistungsaufnahme DC	5 W
Spannung DC	230V - AC
Schließzeit	90 ms
Gewicht	0,39 kg
Produktfamilie	EMVP

Zubehör



FAS 80x33.8 G1/2-AG

Art-Nr...:10.05.01.00061

Außendurchmesser D: 80 mm

Länge L: 33,8 mm

Gewinde G1: G1/2"-AG