

Elektromagnetventil

EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

Art-Nr.:10.05.02.00164

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00164>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Elektromagnetventile > Elektromagnetventile EMVP > EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert



Nennweite: 8 mm
Spannung DC: 24V - DC
Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil
Steuerung Ventil: Stromlos geschlossen
Anschlussgewinde: G1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck): bar
Nenndurchfluss: 6 m³/h
Gewicht: 0,15 kg

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	20 mm
B2	15,20 mm
d	5,50 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G1/4"-IG
G3	G1/4"-IG
G4	M5-IG
H	112,80 mm
H2	22,20 mm
H3	12 mm
H4	32 mm
L	40 mm
L1	72 mm
X1	30 mm
Y1	20 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	8 mm
Nenndurchfluss	6 m³/h

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Elektromagnetventil


EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

Art-Nr.:10.05.02.00164

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00164>

Steuerung Ventil	Stromlos geschlossen
Nenndurchfluss	100 l/min
Leistungsaufnahme DC	1 W
Spannung DC	24V - DC
Schließzeit	19 ms
Gewicht	0,15 kg
Produktfamilie	EMVP

Zubehör



ASK B-Form-C 5000 K-3P

Art-Nr.:21.04.06.00084

Elektrischer Anschluss: Buchse Ventil Form C

Kabellänge: 5.000 mm

Material Schlauch: PVC-Kabel