

Halter Tooling Sauggreifer

HT-SG A2 I 10 46 RA AV VS

Art-Nr.:10.07.06.00588

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00588>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Haltersystem für Tooling HT > Halter für Sauggreifer HT-SG I > HT-SG A2 I 10 46 RA AV VS

Halter für Sauggreifer



Anbindung 1: Bolzen m. Nut Ø19 mm


Bauform: Integrierte Düse

Saugeranschluss: Rechteckadapter

Anschluss: Rechteckadapter

Zusatzfunktion Ejektor: Atmosphärische Belüftung

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	46 mm
B1	86,90 mm
B2	31 mm
B3	32 mm
D	19 mm
G4	G1/8"-IG
H	24,50 mm
H1	42,10 mm
H2	4,80 mm
L	40,30 mm
L1	81,05 mm
L2	60,80 mm
L3	11,70 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	226 g
Produktfamilie	HT-SG-I

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Halter Tooling Sauggreifer

HT-SG A2 I 10 46 RA AV VS

Art-Nr...:10.07.06.00588

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00588>

Zubehör



STV-GE G1/8-AG 6

Art-Nr...:10.08.02.00204

Gewinde G1: G1/8"-AG

Schlauchaussendurchmesser: 6 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 11,4 mm

Länge L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

Art-Nr...:10.08.02.00288

Gewinde G1: G1/8"-AG

Schlauchaussendurchmesser: 6 mm

Normteilewerkstoff: Kunststoff

Einsatztemperatur: °C

Länge L: 20,8 mm