

Vakuumsassenfilter

VFT G1/4-IG 80

Art-Nr.: 10.07.01.00119

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00119>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Vakuum-Filter > Vakuum-Tassenfilter VFT > VFT G1/4-IG 80

Vakuum-Tassenfilter mit Klarsichtgehäuse und austauschbarem Filter



Anschluss: G1/4"-IG


Bauform: kurzer Filtereinsatz

Nennndurchfluss: 110 l/min

Nennndurchfluss: 6,6 m³/h

Filterfeinheit: 80 µm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	48 mm
G1	G1/4"-IG
H	60 mm
H1	50 mm
L	76 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Anschluss	G1/4"-IG
Nennndurchfluss	110 l/min
Nennndurchfluss	6,60 m ³ /h
Max. Vakuum	-990 mbar
Überdruck (max) bei 25°C	7 bar
Überdruck (max) bei 50°C	5 bar
Filterfeinheit	80 µm
Gewicht	47 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vakuumentassenfilter

VFT G1/4-IG 80

Art-Nr.:10.07.01.00119

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00119>



Produktfamilie

VFT

Ersatzteile



FILT-EINS 80 25x37 PE VFT-1/8-1/4

Art-Nr.:10.07.01.00141

Filterfeinheit: 80 µm

Außendurchmesser D: 25 mm

Länge L: 37 mm

Filtermaterial: Polyethylen

Verwendung Konstruktion: Filter VFT

Baugröße: 1/8-1/4



HTR-FIL 2S WI VFT1/8-1/2

Art-Nr.:10.07.01.00228

Bauform: abgewinkelt



DR 37-33x3 NBR

Art-Nr.:10.07.01.00154

Außendurchmesser D: 37 mm

Länge L: 3 mm

Innendurchmesser d: 33 mm

Normteilewerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vakuumentassenfilter

VFT G1/4-IG 80

Art-Nr...:10.07.01.00119

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00119>
