

Druckminderer

DM 0.5...10 G1/2-IG

Art-Nr.:10.07.11.00025

<https://www.schmalz.com/10.07.11.00025>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Schalter und Systemüberwachung > Mess- und Regelgeräte > Druckminderer DM > DM 0.5...10 G1/2-IG

Druckminderer




Arbeitsbereich: 0,5 ... 10,0

Anschluss: G1/2"-IG

Durchfluss max.: 78 m³/h

Zusatzfunktion Vakuumspeicher: Manometer

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	64 mm
B1	96 mm
B2	32 mm
G1	G1/2"-IG
H	135,50 mm
H2	43,50 mm
L	64 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Arbeitsbereich	0,5 ... 10,0
Durchfluss max. Druck	1300 l/min
Durchfluss max.	78 m ³ /h
Einsatztemperatur	-10 ... 60 °C
Gewicht	0,74 kg
Produktfamilie	DM