

Schlauchtülle

ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Art-Nr.:10.08.03.00153

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00153>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Zubehör für Verschraubungen > ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Schlauchtülle



Gewinde G1: G1/8"-AG

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 4 mm


Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: roh

Länge L: 4 mm

Nennndurchmesser dn: 2,5 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	2,50 mm
D	3,90 mm
G1	G1/8"-AG
L	4 mm
L1	28 mm
LG1	7 mm
SW1	14 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Normteilewerkstoff	Messing
Gewicht	7 g

Zubehör

Schmalz kontaktieren


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schlauchtülle

ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Art-Nr.: 10.08.03.00153

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00153>



VSL 6-4 PE BL

Art-Nr.: 10.07.09.00014

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 100 m

Material Schlauch: PE

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00157

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: Polytetrafluorethylen

Verlegeradius min.: 35 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -190 ... 260 °C



VSL 6-4 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00002

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 500 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 35 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -20 ... 90 °C