

Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03646

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03646>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Flächengreifsysteme und Endeffektoren > Vakuum-Endeffektoren VEE > Sauggreifer für Vakuum-Endeffektoren > SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 40


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Gewinde G1: G1/8"-AG

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	15,30 mm
dn	4 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	39,70 mm
G1	G1/8"-AG
H	44,50 mm
LG1	7,50 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	7 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft bei -200 mbar	6,80 N
Saugkraft bei -400 mbar	13,60 N
Saugkraft	20,40 N
Volumen	12,89 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9 mm
Baugröße	40
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03646

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03646>

Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	25,70 g
Produktfamilie	SPB2f

Zubehör



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Art-Nr.: 10.07.01.00320

Außendurchmesser D: 17 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00002

Spannbereich: 16,0 ... 27,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03646

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03646>



SC 080 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03142

Anbindungstyp: 080

Vakuumanschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 28 mm

Einbaulänge: 7,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 4 mm



SPB2f 40 SI-55 SC080

Art-Nr.: 10.01.06.03559

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Faltenzahl: 2,5