

Roboter-Set VEE

ROB-SET VEE KUKA

Art-Nr.:10.01.36.00281

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00281>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Flächengreifsysteme und Endeffektoren > Vakuum-Endeffektoren VEE > Handling-Sets VEE > ROB-SET VEE KUKA


Komplettes Vakuum-Endeffektor- System zur Anbindung an Leichtbauroboter



Verwendung Konstruktion: Vakuum-Endeffektor

für: Kuka

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	133 mm
H	142 mm
D	62,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Saugvermögen max.	42,50 l/min
Einsatztemperatur	0 ... 60 °C
Gewicht	0,35 kg

Je nach Region können die technischen Eigenschaften der Robotertypen abweichen. Die angegebene Kompatibilität des Sets bezieht sich auf die in Europa gängigen Modelle.

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Roboter-Set VEE

ROB-SET VEE KUKA

Art-Nr...:10.01.36.00281

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00281>

Zubehör



VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3

Art-Nr...:10.01.36.00268

Sauggreiferanzahl: 2

Saugertyp: Sauger SPB1/SPF

Länge L: 154,3 mm

Breite B: 42,3 mm



VEE 4xSPB1/SPF 218.3

Art-Nr...:10.01.36.00269

Sauggreiferanzahl: 4

Saugertyp: Sauger SPB1/SPF

Länge L: 218,3 mm



VEE SET-ECBPi

Art-Nr...:10.01.36.00266

mit: VEE-Set CobotPump

Roboter-Set VEE

ROB-SET VEE KUKA

Art-Nr.: 10.01.36.00281

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00281>



VSL 6-4 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00002

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 500 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 35 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -20 ... 90 °C

Ersatzteile



SPF 40 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.13246

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: G1/4"-AG



SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03498

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: G1/4"-AG

Faltenanzahl: 1,5

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Roboter-Set VEE

ROB-SET VEE KUKA

Art-Nr...:10.01.36.00281

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00281>



SD 16.5x51.5 SHC 13

Art-Nr...:10.02.01.01498

Außendurchmesser D: 16,5 mm

Länge L: 51,5 mm

Verwendung Konstruktion: Schmalz Holder Cap

Baugröße: 13



SEP HV 2 07 13

Art-Nr...:10.02.01.01394

Bauform Ejektoren: High Vacuum

Anzahl Stufen: 2

Düsengröße: 0,7 mm

Bohrungsdurchmesser: 13 mm

Evakuierungsgrad: 85 %

Druckbereich (Betriebsdruck): 2,0 ... 6,0 bar

Opt. Betriebsdruck: 4 bar

Saugvermögen (max): 42,5 l/min

Luftverbrauch Saugen: 23,5 l/min