

Blocksauger

VCBL-B 125x75x29 TV

Art-Nr.: 10.01.12.03166

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03166>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Systeme von Biesse > Blocksauger VCBL-B > VCBL-B 125x75x29 TV

Blocksauger




Abmessung (LxB): 125 x 75

Höhe H: 29 mm

Zusatzfunktion Blocksauger: Tastventil

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	75 mm
H	29 mm
H2	19 mm
L	125 mm
L1	146 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,36 kg

Biesse ist eine eingetragene und markenrechtlich geschützte Marke der Biesse Group. Die hier aufgeführten Artikel sind Produkte der J. Schmalz GmbH, die passend für die CNC-Fräsmaschinen von Biesse entwickelt wurden.

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocksauger

VCBL-B 125x75x29 TV

Art-Nr.: 10.01.12.03166

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03166>



SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

Art-Nr.: 10.01.12.03188

Außendurchmesser D: 90 mm

Innendurchmesser d: 17 mm

Höhe H: 0,4 mm

Länge L: 0,4 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S



VCSP-O 125x75x17.7 MOS TPE

Art-Nr.: 10.01.12.03511

Verwendung Konstruktion: Blocksauger

Länge L: 125 mm

Breite B: 75 mm

Höhe H: 17,7 mm

Zusatzfunktion Blocksauger: Moosdichtkante

Ersatzteile



ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

Art-Nr.: 10.01.12.03345

Außendurchmesser D: 100,5 mm

Höhe H: 15,5 mm

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocksauger

VCBL-B 125x75x29 TV

Art-Nr.: 10.01.12.03166

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03166>



TV D9 4.3

Art-Nr.: 10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm



VCSP-O 125x75x16.5 TPE

Art-Nr.: 10.01.12.00011

Länge L: 125 mm

Breite B: 75 mm

Höhe H: 16,5 mm



ERS VCTV

Art-Nr.: 10.01.12.01651

Verwendung Konstruktion: Tastventil Blocksauger