

Schlauchschele

SSB 20-32 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00003

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00003>

Startseite > Vakuümheber und Kransysteme > Vakuüm-Schlauchheber Jumbo > Ersatzteile Vakuüm-Schlauchheber Jumbo > Ersatz- und Verschleißteile Vakuüm-Schlauchheber JumboFlex > SSB 20-32 ST-VZ

Schlauchschele zur Sicherung von glatten Schlauchleitungen




Spannbereich: 20,0 ... 32,0 mm

Normteilerwerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d1	20 mm
d2	32 mm
L	9 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Spannbereich	20,0 ... 32,0 mm
Normteilerwerkstoff	Stahl
Gewicht	16 g
Produktfamilie	SSB / SSD

Schlauchselle

SSB 20-32 ST-VZ

Art-Nr...:10.07.10.00003

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00003>

Zubehör



KAPP 9 Band

Art-Nr...:20.12.01.00036

Länge L: 9 mm

Baugröße: Band



VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Art-Nr...:10.07.09.00006

Außendurchmesser D: 21 mm

Innendurchmesser d: 12 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PVC, mit Gewebe

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Art-Nr...:10.07.09.00007

Außendurchmesser D: 26 mm

Innendurchmesser d: 19 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PVC, mit Drahtspirale

Verlegeradius min.: 85 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,90 ... 5,00 bar

Einsatztemperatur: -15 ... 65 °C