

## Vakuumpumpe

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2

Art-Nr.: 10.03.01.00349

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00349>

Startseite > Ersatzteile VacuMaster Basic / Comfort > EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2

### Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm



Stromtyp: Drehstrom

Spannung bei 60 Hz: YY230/Y460V ±10%

Saugvermögen bei 60 Hz: 30 m<sup>3</sup>/h


Nennleistung bei 60 Hz: 0,9 kW

Ausführung Aufbau: IE3:US/CAN

Zulassung: UL/CSA

Gewicht: 27,5 kg

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	270 mm
B2	50 mm
d	7 mm
G3	G3/4"-IG
H	292 mm
L	465 mm
L2	96 mm
X1	220 mm
Y1	190 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugvermögen bei 60 Hz	30 m <sup>3</sup> /h
Spannung bei 60 Hz	
Nennleistung bei 60 Hz	0,90 kW
Stromtyp	AC3
Stromtyp	Drehstrom
Ausführung Aufbau	IE3:US/CAN
Gewicht	27,50 kg
Schutzart IP	IP 55
Produktfamilie	EVE-TR

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Vakuumpumpe

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2

Art-Nr...:10.03.01.00349

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00349>

Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet

### Zubehör



#### VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Art-Nr...:10.03.01.00136

Außendurchmesser D: 46 mm

Max. Vakuum: -950 mbar

Gewinde G1: G1"-AG

Länge L: 53,5 mm

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE

Baugröße: 10-40



#### VOL 50

Art-Nr...:10.03.03.00118

Speichervolumen: 50 l

Höhe H: 235 mm

Zusatzfunktion Vakuumspeicher: Mano, Rückschl.ventil, Filter

### Ersatzteile

#### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Vakuumpumpe

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2

Art-Nr...:10.03.01.00349

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00349>



### VST EVE-TR-25

Art-Nr...:10.03.01.00134

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-TR

Baugröße: 25

enthält: Kohleschiebersatz

und: Filter



### FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Art-Nr...:10.07.01.00017

Filterfeinheit: 3  $\mu$ m

Außendurchmesser D: 65 mm

Länge L: 69,5 mm

Filtermaterial: Papier

Verwendung Konstruktion: Staubfilter STF

Baugröße: 3/4-IG