

## Vakuummodul

VEE-QCMV HV 2 07 13

Art-Nr.: 10.01.36.00199

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00199>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Flächengreifsysteme und Endeffektoren > Vakuum-Endeffektoren VEE > Vakuum-Module VEE-QCMV > VEE-QCMV HV 2 07 13

### VEE Vakuum-Modul mit integriertem Ejektormodul ecoPump SEP




Bauform Ejektoren: High Vacuum

Anzahl Stufen: 2

Düsengröße: 0,7 mm

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| B        | 55 mm    |
| d        | 6 mm     |
| D        | 25,40 mm |
| Dmk      | 46 mm    |
| G1       | G1/8"-IG |
| G2       | M4-AG    |
| H        | 37,90 mm |
| H1       | 53 mm    |
| L        | 97,40 mm |
| L2       | 53,50 mm |
| LG2      | 7,60 mm  |

### Zubehör

#### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Vakuummodul

VEE-QCMV HV 2 07 13

Art-Nr.: 10.01.36.00199

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00199>



### EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art-Nr.: 10.05.01.00288

Nennweite: 1,5 mm

Spannung DC: 24V - DC

Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil

Steuerung Ventil: Stromlos geschlossen

Anschlussgewinde: M5-AG

Druckbereich (Betriebsdruck): 3,5 ... 7,0 bar

Schnittstelle Elektroanschluss: Kabel, 2 polig



### FLAN-PL 55x7.5-AB1

Art-Nr.: 10.01.30.00015

Außendurchmesser D: 55 mm

Länge L: 7,5 mm

Baugröße: AB1



### FLAN-PL 55x7.5-EL1

Art-Nr.: 10.01.30.00208

Außendurchmesser D: 55 mm

Länge L: 7,5 mm

Baugröße: EL1

## Vakuummodul

VEE-QCMV HV 2 07 13

Art-Nr.: 10.01.36.00199

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00199>



### FLAN-PL 55x9.5-JP1

Art-Nr.: 10.01.30.00194

Außendurchmesser D: 55 mm

Länge L: 9,5 mm

Baugröße: JP1

Gewinde G1: G3/8"-IG



### FLAN-PL 63x10.5-AD1

Art-Nr.: 10.01.30.00016

Außendurchmesser D: 63 mm

Länge L: 10,5 mm

Baugröße: AD1



### FLAN-PL 63x11.5-UNI

Art-Nr.: 10.01.30.00017

Außendurchmesser D: 63 mm

Länge L: 11,5 mm

Baugröße: UNI

## Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Vakuummodul

VEE-QCMV HV 2 07 13

Art-Nr.:10.01.36.00199

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00199>



### FLAN-PL 80x12-ST1

Art-Nr.:10.01.30.00167

Außendurchmesser D: 80 mm

Länge L: 12 mm

Baugröße: ST1



### RFBP 50 50 BA SPB2

Art-Nr.:10.01.45.00096

Länge L: 50 mm

Breite B: 50 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Saugertyp: Balgsauger SPB2



### RFBP 100 58 BA SPB2

Art-Nr.:10.01.45.00091

Länge L: 100 mm

Breite B: 58 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Saugertyp: Balgsauger SPB2

## Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Vakuummodul

VEE-QCMV HV 2 07 13

Art-Nr.: 10.01.36.00199

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00199>



### RFBP 100 58 BA O10

Art-Nr.: 10.01.45.00092

Länge L: 100 mm

Breite B: 58 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 10 mm



### RFBP 120 120 BA SPB2

Art-Nr.: 10.01.45.00085

Länge L: 120 mm

Breite B: 120 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Saugertyp: Balgsauger SPB2



### RFBP 120 120 BA O10

Art-Nr.: 10.01.45.00086

Länge L: 120 mm

Breite B: 120 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 10 mm

## Ersatzteile

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Vakuummodul

VEE-QCMV HV 2 07 13

Art-Nr...:10.01.36.00199

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00199>



### SEP HV 2 07 13

Art-Nr...:10.02.01.01394

Bauform Ejektoren: High Vacuum

Anzahl Stufen: 2

Düsengröße: 0,7 mm

Bohrungsdurchmesser: 13 mm

Evakuierungsgrad: 85 %

Druckbereich (Betriebsdruck): 2,0 ... 6,0 bar

Opt. Betriebsdruck: 4 bar

Saugvermögen (max): 42,5 l/min

Luftverbrauch Saugen: 23,5 l/min



### SHC 2 13

Art-Nr...:10.02.01.01428

Anzahl Stufen: 2

Bohrungsdurchmesser: 13 mm

Außendurchmesser D: 11,2 mm

Länge L: 18 mm

Gewinde G1: M16x1-AG