

Reibring

REIB-RING SGM 40 PU-55

Art-Nr.: 10.01.17.00137

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00137>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Magnetgreifer > REIB-RING SGM 40 PU-55

Reibring




Verwendung Konstruktion: Magnetgreifer

Baugröße: 40

Außendurchmesser D: 40 mm

Innendurchmesser d: 26 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	40 mm
L	8,80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	40
Saugerwerkstoff	Polyurethan PU
Einsatztemperatur max	100 °C
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	4,70 g

Material HT2: Einsatztemperatur max. kurzfristig bis +250 °C

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de