

Elektromagnetventil Druck

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art-Nr.: 10.05.01.00288

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00288>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Dünnglasgreifer > Zubehör STGG > EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Druckluft



Nennweite: 1,5 mm

Spannung DC: 24V - DC

Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil


Steuerung Ventil: Stromlos geschlossen

Anschlussgewinde: M5-AG

Druckbereich (Betriebsdruck): 3,5 ... 7,0 bar

Schnittstelle Elektroanschluss: Kabel, 2 polig

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B1	26,60 mm
B2	8,10 mm
d	4 mm
G1	M5-AG
G2	M5-IG
L	43,10 mm
L1	46,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	1,50 mm
Steuerung Ventil	Stromlos geschlossen
Nenndurchfluss	45 l/min
Nenndurchfluss	2,70 m³/h
Spannung DC	24V - DC
Gewicht	0,07 kg
Produktfamilie	EMV

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Elektromagnetventil Druck

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art-Nr.:10.05.01.00288

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00288>
