

Grundejektor

SBP HF 3 06 13 KU

Art-Nr.: 10.02.01.01955

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01955>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Grundejektoren > Grundejektoren SBP-HV/HF mit Kunststoffgrundkörper > SBP HF 3 06 13 KU

Grundejektor für universellen Einsatz



Bauform Ejektoren: High Flow

Anzahl Stufen: 3

Düsendurchmesser: 0,6 mm

Baugröße: 13


Evakuierungsgrad: 70 %

Saugvermögen (max): 67,3 l/min

Luftverbrauch Saugen: 18,7 l/min

Normteilewerkstoff: Kunststoff

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	23 mm
d2	4,20 mm
D	14,20 mm
G1	G1/8"-IG
G2	G1/4"-IG
G5	M4-IG
H	33 mm
H2	5,50 mm
H3	16,50 mm
L	46,50 mm
L1	99 mm
L2	14 mm
L3	16,50 mm
L4	83 mm
SW2	8 mm
X1	14 mm
X2	19 mm
Y1	14 mm

Technische Daten

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Grundejektor

SBP HF 3 06 13 KU

Art-Nr.:10.02.01.01955

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01955>

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	0,60 mm
Anzahl Stufen	3
Evakuierungsgrad	70 %
Saugvermögen (max)	67,30 l/min
Luftverbrauch Saugen	1,16 m³/h
Luftverbrauch Saugen	18,70 l/min
Schallpegel frei	68 dB(A)
Schallpegel angesaugt	57 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck)	2,0 - 6,0 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite	4 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite	6 mm
Gewicht	62,30 g
Einsatztemperatur	0 ... 60 °C
Druckbereich (Betriebsdruck)	29,0 - 87,0
Saugvermögen max.	2,38 cfm
Luftverbrauch Saugen	0,66 cfm
Produktfamilie	SBP-HV-HF-KU

Zubehör



SD 16.5x51.5 SHC 13

Art-Nr.:10.02.01.01498

Außendurchmesser D: 16,5 mm

Länge L: 51,5 mm

Verwendung Konstruktion: Schmalz Holder Cap

Baugröße: 13

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Grundejektor

SBP HF 3 06 13 KU

Art-Nr.: 10.02.01.01955

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01955>



SD 29x121.5 SHC

Art-Nr.: 10.02.01.01831

Außendurchmesser D: 29 mm

Länge L: 121,5 mm

Verwendung Konstruktion: Schmalz Holder Cap

Ersatzteile



SFE 13 POM

Art-Nr.: 10.02.01.01807

Bohrungsdurchmesser: 13 mm

Breite B: 23 mm

Höhe H: 33 mm

Länge L: 46,5 mm

Gewinde G1: G1/8"-IG

Gewinde G2: G1/4"-IG

Druckluftanschluss: G1/8"-IG

Saugeranschluss: G1/4"-IG



SEP HF 3 06 13

Art-Nr.: 10.02.01.01344

Bauform Ejektoren: High Flow

Anzahl Stufen: 3

Düsengröße: 0,6 mm

Bohrungsdurchmesser: 13 mm

Evakuierungsgrad: 70 %

Druckbereich (Betriebsdruck): 2,0 ... 6,0 bar

Opt. Betriebsdruck: 4 bar

Saugvermögen (max): 67,3 l/min

Luftverbrauch Saugen: 18,7 l/min

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Grundejektor

SBP HF 3 06 13 KU

Art-Nr.:10.02.01.01955

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01955>



SHC 3 13

Art-Nr.:10.02.01.01497

Anzahl Stufen: 3

Bohrungsdurchmesser: 13 mm

Außendurchmesser D: 14,2 mm

Länge L: 36,5 mm

Gewinde G1: M16x1-AG