

Inlineejektor

SLP 05 S01

Art-Nr.: 10.02.01.00561

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00561>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Inline-Ejektoren > Inline-Ejektoren SLP > SLP 05 S01

Inline-Ejektor zur Vakuumerzeugung direkt in der Schlauchleitung



Düsendurchmesser: 0,5 mm

Evakuierungsgrad: 85 %


Anschluss: Schlauch D4(1)-D4(2)

Saugvermögen (max): 8 l/min

Luftverbrauch Saugen: 13 l/min

Opt. Betriebsdruck: 4,5 bar

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	4 mm
D	10 mm
L	57 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	0,50 mm
Evakuierungsgrad	85 %
Saugvermögen (max)	8 l/min
Saugvermögen (max)	0,50 m³/h
Luftverbrauch Saugen	13 l/min
Luftverbrauch Saugen	0,80 m³/h
Schallpegel angesaugt	52 dB(A)
Schallpegel frei	60 dB(A)
Opt. Betriebsdruck	4,50 bar

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Inlineejektor

SLP 05 S01

Art-Nr.: 10.02.01.00561

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00561>

Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite	2 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite	2 mm
Gewicht	5 g
Einsatztemperatur	0 ... 60 °C
Opt. Druck	65,20 psi
Saugvermögen max.	0,28 cfm
Luftverbrauch Saugen	0,46 cfm
Produktfamilie	SLP

Hinweis: Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge