

Grundejektor

SEG 15 HS

Art-Nr.:10.02.01.00248

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00248>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Grundejektoren > Grundejektoren SEG > SEG 15 HS

Grundejektor für universellen Einsatz



- Düsendurchmesser: 1,5 mm
- Bauform Ejektoren: Für hohen Unterdruck
- Saugvermögen (max): 69 l/min
- Luftverbrauch Saugen: 102 l/min

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	22 mm
D	20 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G1/4"-IG
G3	G1/4"-IG
H	38 mm
L	75 mm
SW1	17 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	1,50 mm
Evakuierungsgrad	85 %
Saugvermögen (max)	69 l/min
Saugvermögen (max)	4,10 m³/h
Luftverbrauch Saugen	102 l/min
Luftverbrauch Saugen	6,10 m³/h
Druckbereich (Betriebsdruck)	3,0 ... 6,0 bar
Druckbereich (Betriebsdruck)	43,5 ... 87,0
Opt. Betriebsdruck	5 bar

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Grundejektor

SEG 15 HS

Art-Nr.:10.02.01.00248

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00248>

Opt. Druck	72,50 psi
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite	4 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite	6 mm
Einsatztemperatur	-10 ... 80 °C
Gewicht	102 g
Produktfamilie	SEG

Hinweis: Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge

Zubehör



VFT G1/4-IG 80

Art-Nr.:10.07.01.00119

Anschluss: G1/4"-IG

Bauform: kurzer Filtereinsatz

Nenndurchfluss: 110 l/min

Nenndurchfluss: 6,6 m³/h

Filterfeinheit: 80 µm