

Vakuumgebläse

SB 510 200 4 IE3-TYP1 ER

Art-Nr.:10.04.01.00121

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00121>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Gebläse > Vakuum-Gebläse SB mit elektropneum. Reversierung > SB 510 200 4 IE3-TYP1 ER

Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung



Saugvermögen (50 Hz): 510 m³/h

Saugvermögen bei 60 Hz: 610 m³/h

Vakuum (50Hz): 200 mbar

Vakuum (60Hz): 175 mbar

Nennleistung bei 50 Hz: 4 kW

Nennleistung bei 60 Hz: 4,8 kW

Ausführung Aufbau: IE3:EU/CN/IND

Spannung bei 50 Hz: D230V/Y400V ±10%


Spannung bei 60 Hz: D265V/Y460V ±10%

Zulassung: UL/CSA

mit: Elektropn. Reversierung

Gewicht: 83 kg

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	496 mm
B1	507 mm
d	13 mm
G1	G2-1/2"-AG
H	573 mm
H2	134 mm
L	860 mm
X1	435 mm
Y1	446 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugvermögen (50 Hz)	510 m ³ /h
Max. Vakuum	200 mbar
Nennleistung bei 50 Hz	4 kW
Schutzart IP	IP 55
Gewicht	83 kg
Spannung bei 50 Hz	D230V/Y400V ±10%
Spannung bei 60 Hz	

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Vakuumgebläse

SB 510 200 4 IE3-TYP1 ER

Art-Nr...:10.04.01.00121

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00121>

Zulassung	UL/CSA
Produktfamilie	SB-ER
