Vakuumgebläse

SB 195 440 3 IE3-TYP3 ER

Art-Nr..:10.04.01.00139

https://www.schmalz.com/10.04.01.00139

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Gebläse > Vakuum-Gebläse SB mit elektropneum. Reversierung > SB 195 440 3 IE3-TYP3 ER

Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung

- Saugvermögen (50 Hz): 195 m³/h
- Saugvermögen bei 60 Hz: 235 m³/h
- Vakuum (50Hz): 440 mbar
- Vakuum (60Hz): 400 mbar
- Nennleistung bei 50 Hz: 3 kW
- Nennleistung bei 60 Hz: 3,6 kW
- Ausführung Aufbau: IE3:JPN/KOR/BRA
- Spannung bei 50 Hz: D200V/Y350V ±10 %
- Spannung bei 60 Hz: D220V/Y380-400V ±10%
- mit: Elektropn. Reversierung
- Gewicht: 89 kg

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	452 mm
B1	495 mm
d	13 mm
G1	G2"-AG
H	504 mm
H2	134 mm
L	798 mm
X1	435 mm
Y1	446 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugvermögen (50 Hz)	195 m³/h
Max. Vakuum	440 mbar
Nennleistung bei 50 Hz	3 kW
Schutzart IP	IP 55
Gewicht	89 kg
Spannung bei 50 Hz	D200V/Y350V ±10 %

Vakuumgebläse

SB 195 440 3 IE3-TYP3 ER

Art-Nr..:10.04.01.00139

https://www.schmalz.com/10.04.01.00139

Spannung bei 60 Hz	
Produktfamilie	SB-ER