

Balgsauger (rund)


FG 52 HT1-60 N018

Art-Nr.: 10.01.06.02365

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02365>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FG 52 HT1-60 N018

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 52

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8 mm
d2	24,60 mm
D1	52 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	55 mm
Ds	52,50 mm
H	48,70 mm
H2	13 mm
Z (Hub)	25 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	28,52 N
Abreißkraft	96 N
Volumen	37,59 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	35 mm
Baugröße	52
Nippelfamilie	N 018
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FG 52 HT1-60 N018

Art-Nr.:10.01.06.02365

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02365>

Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	24,40 g
Produktfamilie	FG