

Balgsauger (oval)

FGAO 140x65 VU1-72 N039

Art-Nr.: 10.01.06.00468

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00468>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (oval) > FGAO 140x65 VU1-72 N039

Balgsauger (oval), verschleißfest, für längliche Werkstücke




Abmessung (LxB): 140 x 65

Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B1	65 mm
b2	36 mm
Bmax(S)	68,50 mm
Bs	65 mm
d	15,50 mm
d1	9,50 mm
H	30 mm
L2	111 mm
L1	140 mm
Lmax(S)	142 mm
Ls	140 mm
X1	75 mm
Z (Hub)	16 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	225 N
Abreißkraft	255 N
Werkstückradius min. (konvex)	30 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (oval)

FGAO 140x65 VU1-72 N039

Art-Nr.:10.01.06.00468

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00468>

Abmessung (LxB)	140 x 65
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Materialhärte [Shore A]	72 Shore A
Produktfamilie	FGAO
Gewicht	71,50 g