

Balgsauggreifer (rund)

FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.06.00102

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00102>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > Balgsauggreifer FSGPL (1,5 Falten) > FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG

Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke



Baugröße: 200

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR


Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Nippelwerkstoff: Stahl

Vakuumschluss: G1/2"-IG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	137 mm
d3	119,40 mm
D1	202 mm
Dmax(S)	208 mm
Ds	191 mm
G1	G1/2"-IG
H	54 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Hub)	37,20 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	850 N
Abreißkraft	950 N
Volumen	876,52 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	350 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm
Baugröße	200
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG

Art-Nr...:10.01.06.00102

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00102>

Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	1017 g
Faltenanzahl	1,50
Produktfamilie	FSGPL

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m