

Dichtprofil (Meter)

DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR

Art-Nr.: 10.07.04.00010

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00010>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Dichtprofile > Dichtprofile DI-PROF > DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR

Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen



Breite B: 10 mm

Höhe H: 20 mm


Materialtyp: Moosgummi

Dichtmaterial: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 20 Shore A

Form: halbrund

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	10 mm
H	20 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 E3

Technische Daten

Attribut	Wert
Dichtmaterial	EPDM
Empfohlene Nutbreite x Nuttiefe	11 x 10
Gewicht	89 g
Materialhärte [Shore A]	20 Shore A
Produktfamilie	DI-PROF

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Dichtprofil (Meter)

DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR

Art-Nr...:10.07.04.00010

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00010>
