

Balgsauger (rund)

FGA 110 SI-55 N010

Art-Nr.: 10.01.06.00115

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00115>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FGA 110 SI-55 N010

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen



Baugröße: 110


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	7 mm
d2	80 mm
D1	123 mm
Dk	86 mm
Dmax(S)	130 mm
Dmk	40 mm
Ds	111 mm
H	55 mm
H4	8 mm
Z (Hub)	29,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	1,50
Saugkraft	280 N
Baugröße	110
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	263,50 g
Werkstückradius min. (konvex)	85 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FGA 110 SI-55 N010

Art-Nr...:10.01.06.00115

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00115>

Produktfamilie

FGA

Zubehör



SA-NIP N010 G1/2"-IG

Art-Nr...:10.01.01.00796

Gewinde G1: G1/2"-IG

Normteilerwerkstoff: Aluminium