

Balgsauger (rund)

FGA 33 HT1-60 N018

Art-Nr.: 10.01.06.00873

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00873>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FGA 33 HT1-60 N018

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen




Baugröße: 33

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8 mm
d1	16 mm
d2	17 mm
D1	36 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	38 mm
Ds	30 mm
H	27 mm
H2	13 mm
H3	14 mm
Z (Hub)	9 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	1,50
Saugkraft	13,60 N
Baugröße	33
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Gewicht	6,80 g
Werkstückradius min. (konvex)	40 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FGA 33 HT1-60 N018

Art-Nr.: 10.01.06.00873

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00873>

Produktfamilie

FGA

Zubehör



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Art-Nr.: 10.01.06.01065

Nippelfamilie: N 018

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 28,8 mm

Einbaulänge: 4 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,4 mm

Schlüsselweite SW2: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Art-Nr.: 10.01.06.01066

Nippelfamilie: N 018

Gewinde G1: G1/4"-IG

Länge L1: 28,8 mm

Einbaulänge: 15 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,4 mm

Schlüsselweite SW2: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SPI 32 PEEK

Art-Nr.: 10.01.06.03287

Baugröße: 32

Normteilewerkstoff: Polyetheretherketon

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FGA 33 HT1-60 N018

Art-Nr.:10.01.06.00873

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00873>
