

Flachsauger (rund)


PFG 20 HT1-60 N006

Art-Nr.: 10.01.01.11163

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11163>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > PFG 20 HT1-60 N006

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen




Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	4,50 mm
d1	11 mm
Dk	15,20 mm
Dmax(S)	23 mm
Ds	20 mm
H	10 mm
H2	4,50 mm
Z (Hub)	2,20 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	15,50 N
Volumen	0,86 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Baugröße	20
Nippelfamilie	N 006
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	1,40 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauger (rund)

PFG 20 HT1-60 N006

Art-Nr.: 10.01.01.11163

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11163>

Produktfamilie

PFG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SA-NIP N006 G1/8-AG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03530

Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 19,5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N006 G1/8-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03522

Gewinde G1: G1/8"-IG

Länge L1: 22,5 mm

Einbaulänge: 16 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium